



**Frei-Haus-Lieferung** über Nacht  
bei Bestellung bis **21:00 Uhr\***  
über unseren **eShop** unter [www.landefeld.de](http://www.landefeld.de)



\* Frei-Haus-Versand: Ab einem Warenwert von 50,00€, bei Bestellung über unseren **eShop**, innerhalb Deutschland, bis 40 kg und 2 m Länge.  
21:00 Uhr-Spätbestellservice: Mo.–Do. 18:00–21:00 / Fr. 16:30–18:00 Uhr haben Sie die Wahl, ob der Versand am gleichen Tag (gegen Aufpreis) oder am nächsten Werktag erfolgen soll.  
**eShop**-Bestellungen vor 18:00 Uhr (Fr. 16:30 Uhr) gehen immer am gleichen Tag in den Versand.

## Arbeitsschutz



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

## Hautschutz - VOR DER ARBEIT

### Hautschutzemulsion

(LORDIN multiprotect)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>universelle Anwendung</b>				
PROTECTMULTI 01	100 ml Tube	Hautschutzemulsion	Breites Schutzspektrum	---
PROTECTMULTI 1E	1 ltr. Euroflasche	gegen wechselnde	- universeller Einsatz bei	SPENEURO 1
PROTECTMULTI 1S	1 ltr. Soffflasche	Berufsstoffe	wassergemischten und	SPENSOFT 1
PROTECTMULTI 2V	2 ltr. Varioflasche	- O/W-Emulsion, - fettarm, - silikonfrei - mit Panthenol	nicht wassermischbaren Lösungen.	SPENVARIO 2


 **Hautschutz für Lebensmittelbereiche finden Sie auf Seite 832**



### Hautschutzsalbe

(LORDIN protect T)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>bei wasserunlöslichen und stark haftenden Berufsstoffen, erleichtert die Hautreinigung</b>				
PROTECT 01	100 ml Tube	Hautschutzsalbe	Zum Schutz der Haut	
		gegen wasserunlösliche Berufsstoffe	beim Umgang mit wasserunlöslichen Stoffen wie Ölen, Lösungsmitteln, Lacken, Fetten.	
		- fettfrei, - silikonfrei, - wasserlöslich - mit Allantoin	Zur Erleichterung der Hautreinigung	

 **Hautschutz für Lebensmittelbereiche finden Sie auf Seite 832**



### Hautreinigung

#### Milde Handwaschcreme - Leichte bis mittlere Verschmutzung

(CEWI-San Soft)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>Extra milde Handwaschcreme für den Bürobereich</b>				
CEWISANSOFT 1S	1 ltr. Soffflasche	Extra milde Handwaschcreme - seifenfrei, - pH-Wert hautneutral - biologisch abbaubar	Bevorzugt anwenden, wenn mechanische Belastung der Haut zu vermeiden ist (z.B. Bürobereich).	SPENSOFT 1
CEWISANSOFT 2V	2 ltr. Varioflasche			SPENVARIO 2
CEWISANSOFT 10	10 ltr. Kanister			SPENEURO 1/2*

 **Hautreinigung für Lebensmittelbereiche finden Sie auf Seite 832**

\* oder andere nachfüllbare Spender



#### Duschgel - Milde Ganzkörperreinigungslotion

(IVRAXO Soft K)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>Hair &amp; Body - Duschgel</b>				
IVRAXOSOFT K 02	250 ml Flasche	schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren - seifenfrei - parfümiert	Bei leichten bis mittleren Verschmutzungen. Ideal für Haut und Haar, daher als Duschgel bestens geeignet.	---
IVRAXOSOFT K 1E	1 ltr. Euroflasche			SPENEURO 1
IVRAXOSOFT K 2V	2 ltr. Varioflasche			SPENVARIO 2



#### Handwaschpaste - Mittlere bis starke Verschmutzung

(CEWIPA)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>Handwaschpaste mit Naturreibeimittel</b>				
CEWIPA 05	500 ml Dose	- seifenfrei - lösemittelfrei - pH-Wert hautneutral - mit hautschonendem Naturreibeimittel	Bei wasserunlöslichen Stoffen auf Fett- und Pigmentbasis, z.B. Öle, Fette, Ruß, Graphit und Metallstaub.	
CEWIPA 10	10 ltr. Eimer			



#### Handwaschpaste - Starke Verschmutzung

(LORDIN liquid)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>Fließfähige Handwaschpaste (hochkonzentriert) mit Naturreibeimittel-Kombination</b>				
LORDINLIQUID 02	250 ml Flasche	- seifenfrei - lösemittelfrei	Bei wasserunlöslichen Stoffen auf Fett- und Pigmentbasis, z.B. Öle, Fette, Ruß, Graphit und Metallstaub.	---
LORDINLIQUID 2S	2 ltr. Soffflasche			SPENSOFT 2
LORDINLIQUID 2V	2 ltr. Varioflasche	- pH-Wert		SPENVARIO 2
LORDINLIQUID 10	10 ltr. Kanister	hautneutral - mit hautschonender Naturreibeimittel-Kombination		SPENEURO 1/2*

\* oder andere nachfüllbare Spender



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

## Handwaschpaste - Mittlere bis starke Verschmutzung (LORDIN active pearls)



mit ACTIVE SOFT PEARLS

**NEU**

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>Fließfähige Handwaschpaste mit ACTIVE SOFT PEARLS (sanfte Grobreinigung)</b>				
LORDINPEARLS 02	250 ml Flasche	Hautschonend	Bei wasserunlöslichen Stoffen auf Fett- und Öl-Basis,	---
LORDINPEARLS 2S	2 ltr. Soffflasche	durch schmutzbindende ACTIVE	hohe Reinigungskraft <b>ohne abrasive Reibemittel.</b>	SPENSOFT 2
LORDINPEARLS 2V	2 ltr. Varioflasche	SOFT PEARLS (ASP), weiche, glatte Perlen aus pflanzl. Wachs. Lösen mechanische Schmutzpartikel und binden ölige Verschmutzungen, - seifenfrei, - lösemittelfrei, - pH-Wert hautneutral	Bestens geeignet für häufiges Händewaschen.	SPENVARIO 2

**Besonders schonend!**



## Handwaschpaste mit Lösemittel - Starke Verschmutzung (LORDIN liquid special)



**NEU**

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>Fließfähige Spezial-Handwaschpaste mit Lösemittel</b>				
LORDINLIQUID SP02	250 ml Flasche	Seifenfrei, mit Lösemittel, pH-Wert hautneutral, hautschonende Naturreibemittelkombination.	Hartnäckigste Verschmutzung mit Druckfarben, frischen Lacken, Teer etc.	---
LORDINLIQUID SP2S	2 ltr. Soffflasche			SPENSOFT 2



## Spezial-Handreiniger (LOCTITE 7850)

Natürlicher Handreiniger mit Zitruschalenextrakten, mineralölfrei, mit wichtigen Hautpflegesubstanzen. Biologisch abbaubar.  
Zu verwenden für festsitzenden Schmutz, Fette, Öle, Farben, Harze und Klebstoffe. Ohne Wasser verwendbar!

Typ	Inhalt
7850/400	0,4 Liter
7850/3000	3 Liter



## Hautpflege

### Pflegecreme - alle Hauttypen (LORDIN care P)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung
<b>Pflegecreme zur Dauerpflege aller Hauttypen</b>			
LORDINCARE P 01	100 ml Tube	Pflegt und unterstützt die Hautregeneration. O/W-Emulsion, - schwach fettend, - silikonfrei, - mit Allantoin, Panthenol und Kamilleextrakt.	Zur Dauerpflege aller Hauttypen nach der Arbeit. Zum Schutz der Haut vor allgemeinen Belastungen. Sehr schnell einziehend.

**Hautpflege für Lebensmittelreiche finden Sie auf Seite 833**



**NEU**

### Pflegeemulsion - normale und beanspruchte Haut (LORDIN care)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>Pflegeemulsion zur Dauerpflege der normalen und beanspruchten Haut</b>				
LORDINCARE 1S	1 ltr. Soffflasche	Pflegt und unterstützt die Hautregeneration. O/W-Emulsion, - leicht fettend, - silikonfrei, - mit Panthenol	Zur Dauerpflege der normalen und beanspruchten Haut. Auch als Ganzkörperpflege geeignet. Schnell einziehend.	SPENSOFT 1
LORDINCARE 2V	2 ltr. Varioflasche			SPENVARIO 2

**Hautpflege für Lebensmittelreiche finden Sie auf Seite 833**



**NEU**

### Pflegecreme - besonders beanspruchte Haut (LORDIN care S)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung
<b>Pflegecreme zur Dauerpflege beanspruchter, trockener und empfindlicher Haut</b>			
LORDINCARE S 01	100 ml Tube	Pflegt und unterstützt die Hautregeneration. W/O-Emulsion, - mäßig fettend, - silikonfrei	Zur Dauerpflege beanspruchter, trockener und empfindlicher Haut. Zum Schutz vor extremen Witterungseinflüssen. Gut einziehend.

**Hautpflege für Lebensmittelreiche finden Sie auf Seite 833**



**NEU**

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

## Hautschutz - VOR DER ARBEIT Lebensmittelbereich

### Hautschutzlotion (Lebensmittelbereich) (LIGANA NUTRI-safe)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>gegen wässrige Arbeitsstoffe</b>				
NUTRISAFE 01	100 ml Flasche	Die Inhaltsstoffe sind als Lebensmittel bzw. Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen. - enthält Lipide aus pflanzlichen Kokos- und Palmkernölen - zieht schnell in die Haut ein - parfümfrei - paraffinfrei - silikonfrei - mit pflegendem Vitamin E	Hautschutz beim Umgang mit: - wassermischbaren Lebensmittelzusatzstoffen - Reinigungsmitteln - Desinfektionsmitteln	---
NUTRISAFE 1E	1 ltr. Euroflasche			SPENEURO 1
NUTRISAFE 2V	2 ltr. Varioflasche			SPENVARIO 2

**NEU**



Varioflasche

Euroflasche

## Hautreinigung Lebensmittelbereich

### Milde Hautreinigungslotion (Lebensmittelbereich) (IVRAXO Soft N)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>Milde, farb- und parfümfreie Hautreinigung</b>				
IVRAXOSOFT N 1E	1 ltr. Euroflasche	Mit bakteriostatischer Wirkung. - ohne Farbstoffe - rückfettend - dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasst - seifenfrei - parfümfrei	Bei leichten Verschmutzungen. Besonders geeignet für den Nahrungsmittelbereich.	SPENEURO 1
IVRAXOSOFT N 2V	2 ltr. Varioflasche			SPENVARIO 2

**NEU**



Euroflasche

Varioflasche

## Handdesinfektion und -reinigung (Lebensmittelbereich) (MENTEX DC)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>Handwasch- und Desinfektionsmittel</b>				
MENTEX 1E	1 ltr. Euroflasche	Hautverträgliche Waschlotion für die hygienische Händewaschung (DGHM-gelistet) mit antimikrobieller und antimykotischer Wirkung, rückfettend.	Zur hygienischen Händedekontamination und -reinigung in Krankenhäusern, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben.	SPENEURO 1

**NEU**



## Handdesinfektion (Lebensmittelbereich) (Freka-SEPT 80)

Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung	empf. Spender
<b>Alkoholische Handdesinfektion</b>				
FREKASEPT 1E	1 ltr. Euroflasche	Händedesinfektionsmittel (DGHM-gelistet) auf Ethanolbasis, wirkt bakterizid, fungizid, HBV- und HIV-inaktivierend, tuberkolizid, viruzid, pflegende Rückfettung	Geeignet für die chirurgische und hygienische Händedesinfektion	SPENEURO 1

**NEU**



## Hautpflege Lebensmittelbereich

### Pflegecreme für beanspruchte Haut (Lebensmittelbereich) (LIGANA UREA)



Typ	Gebinde	Spezifikation	Anwendung
<b>Creme</b>			
LIGANA UREA 005	50 ml Tube	Leicht fettende Pflegecreme (Öl in Wasser Emulsion) mit - Harnstoff - Bienenwachs - Allantoin - zieht schnell in die Haut ein - hinterlässt keinen störenden Fettfilm - siliconfrei	Pflegecreme für Hände und Gesicht. Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe in ausgewogener Zusammensetzung zu.



## Spendersysteme

### Spendersysteme für Softflaschen

Typ	für Gebinde	Maße (B x H x T)	Spezifikation
<b>für 1 und 2 ltr. Softflaschen</b>			
SPENSOF 1	1 ltr. Softflasche	178 x 232 x 96	Spender für Fließpaste und flüssige Hautreiniger, Hautschutz- und Hautpflegeemulsion. Aus unzerbrechlichem Polycarbonat, Überkopf-Spendersystem, patentierte und tropffreie Pumpe. Hygienisch: Keine verschmutzten Behälter, wird mit Softflasche gefüllt.
SPENSOF 2	2 ltr. Softflasche	185 x 360 x 103	



für 1 ltr.



für 2 ltr.

### Spendersysteme für Varioflaschen

Typ	für Gebinde	Maße (B x H x T)	Spezifikation
<b>für 2 ltr. Varioflaschen</b>			
SPENVARIO 2	2 ltr. Varioflasche	134 x 283* x 128	Variospender für Varioflaschen mit Hautreinigungs-, Hautschutz- und Hautpflegeprodukten. Robuste Metallausführung.

\* mit Bügel: 316



### Spendersysteme für Euroflaschen

☞ Optional: Mit langen Ellenbogenhebel -E, verschließbar -V

Typ	für Gebinde	Maße (B x H x T)	Spezifikation
<b>für 1 und 2,5 ltr. Euroflaschen</b>			
SPENEURO 1	1 ltr. Euroflasche	94 x 300 x 90*	Spender für flüssige Hautreiniger, Hautschutz- und Hautpflegeemulsionen sowie Handdesinfektionsmittel. Mit Edelstahlpumpe, Alugehäuse, nachfüllbar.
SPENEURO 2	2,5 ltr. Euroflasche	127 x 390 x 103**	

\* mit Bügel: 151, \*\* mit Bügel: 185

☞ Bestellbeispiel: SPENEURO \*\* \*\*

Standardtyp

Größe

**Kennzeichen der Optionen**  
 Ellenbogenhebel .....-E  
 verschließbar .....-V



Typ SPENEURO 1



Typ SPENEURO 2

## Feuchte Reinigungstücher

**Eigenschaften:** Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen schwerer Verschmutzungen ohne Wasser. Handreinigen ohne Reinigungsgel, Seife, Lappen oder Wasser. Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Öl, Schmiere, Druckfarben, Lack oder Teer. Pflegende Inhaltsstoffe schützen die Hände.

Typ	Lieferumfang
<b>feuchte Reinigungstücher, blau (Alternativprodukt)</b>	
PUTZT 90 B	90 Stk. Reinigungstücher im Spenderimer
<b>WYPALL® feuchte Reinigungstücher, grün</b> <i>besonders preiswert!</i>	
PUTZT 90	90 Stk. Reinigungstücher im Spenderimer
PUTZT 75	75 Stk. Reinigungstücher im Nachfüllpack
PUTZT 25	25 Stk. Reinigungstücher im Spenderbeutel, ideal auch für kleine Ablagemöglichkeiten



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

## Einmalhandschuhe (Premiumqualität)

EN 455

### Eigenschaften:

Latex-Material: Hochelastisch, reißfest und widerstandsfähig. Keine Fett- und Ölbeständigkeit.

Nitril-Material: Synthetisches Gummimaterial. Widerstandsfähig gegen Abrieb. Sehr guter Schutz vor Kohlenwasserstoffderivaten. Gute Fett- und Ölbeständigkeit. Geeignet für Menschen mit Latex-Allergie.

Typ	lieferbare Größen	Farbe	Beschreibung
EHAND LAT-**	S, M, L, XL	natur ○	Latex-Einmalhandschuhe, puderfrei, nicht steril, aufgeraute Handfläche, lebensmittelecht in praktischer Spenderbox zu 100 Stück (CE Kat. I, EN 455-1,2,3, AQL 1.5)
EHAND NIT-**	S, M, L, XL	blau ●	Nitril-Einmalhandschuhe, puderfrei, nicht steril, aufgeraute Handfläche, lebensmittelecht in praktischer Spenderbox zu 100 Stück (CE Kat. I, EN 455-1,2, AQL 1.5)

☞ Bestellbeispiel: EHAND LAT- \*\*

Standardtyp

gewünschte Größe



## Gehörschutzkapseln

Typ	Beschreibung	SNR-Wert	
EARP 0 B <i>besonders preiswert!</i>	Gehörschutzkapsel, europäisches Markenprodukt, sehr gute Qualität, verstellbarer Kunststoffbügel. Ideal für leichte bis mittlere Lärmbelastungen, Gewicht: ca. 100g	23	★ ★ ★ ★ ★
EARP 0	PELTOR-Gehörschutzkapsel (H4A) mit bestem Tragekomfort und geringem Gewicht. Durch extrem flache Kapseln für viele Einsatzbereiche geeignet. Ideal für mittlere Lärmbelastungen. Gewicht: ca. 130g	24	★ ★ ★ ★ ★
EARP 1	PELTOR-Gehörschutzkapsel (Optime I), vielseitiger Allround-Gehörschutz für längere Anwendungszeiten und mittlere Lärmbelastungen wie z.B. in Werkstätten, Druckereien, Spenglerereien. Gewicht: ca. 150g	27	★ ★ ★ ★ ★
EARP 2	PELTOR-Gehörschutzkapsel (Optime II), bequemer Industriegehörschutz für längere Anwendungszeiten bei hoher Lärmbelastung, z.B. für Baumaschinenführer, Flughafenpersonal, Landwirte. Gewicht: ca. 220g	31	★ ★ ★ ★ ★
EARP 3	PELTOR-Gehörschutzkapsel (Optime III), für längere Anwendungszeiten bei extremer Lärmbelastung. Gewicht: ca. 265g	35	★ ★ ★ ★ ★



## Gesichts- und Augenschutz

EN 166

Typ	Beschreibung
<b>Vollsichtbrillen</b>	
SCHUBRI VS	Vollsichtbrille, direkte Belüftung durch Perforation, gut über Korrekturbrille tragbar
SCHUBRI VS AB	Vollsichtbrille, indirekte Belüftung und Antibeschlagscheibe, gut über Korrekturbrille tragbar, ideal für staubige Umgebungen
<b>Besucherbrillen</b>	
SCHUBRI BE	Besucherschutzbrille aus Polycarbonat, sehr leicht, über Korrekturbrille tragbar
<b>Standard-Schutzbrillen</b>	
SCHUBRI ST	robuste und preisgünstige Universalbrille, Mittelschraube für Glaswechsel, Gläser: Ø 50 mm, Seitenschutz klappbar, splitterfrei, farblose Gläser
SCHUBRI ST SCHW	robuste und preisgünstige Universalbrille, Mittelschraube für Glaswechsel, Gläser: Ø 50 mm, Seitenschutz klappbar, splitterfrei, Athermal 5A-Schweißerschutzgläser
<b>Universalschutzbrillen</b>	
SCHUBRI UN	Universalschutzbrille, topmodisch, splitterfrei, einteilige Polycarbonatsichtscheibe, haltbare Duralitebeschichtung gegen Kratzer, verstellbare Bügel
<b>Panoramabrillen</b>	
SCHUBRI PA	Zwei-Komponenten-Brille, außen hart und innen weich, Bügel in Länge und Neigung verstellbar, Sichtscheibe aus kratzfestem, beschlagfreiem, farblosen Polycarbonat.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

## Einwegoveralls

**Ausführung:** Alle Overalls sind mit Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, sowie abgedeckter Reißverschlussleiste ausgestattet. Gute, bequem geschnittene Industriequalität.

Typ weiß	Werkstoff	Größen	Prüfungen	Verwendungszweck
OVERALL 1-**	PP-Vlies (ca. 50 g/m <sup>2</sup> )	L, XL, XXL	CE-Kat. I	leichte Schmutzarbeit mit ungefährlichen Substanzen. Stabile Ausführung in 50g-Qualität.
OVERALL 3S-**	4-lagiges SMS-Material (ca. 60 g/m <sup>2</sup> )	M, L, XL, XXL, XXXL	CE-Kat. III (Typ 5 & 6), antistatisch EN 1149-1	luftdurchlässiger Overall für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Substanzen. Partikelschutz, begrenzt sprühdicht. Besonders luftdurchlässig, dafür aber geringerer Flüssigkeitsschutz gegenüber Filmlaminat.
OVERALL 3F-**	mikroporöses Filmlaminat auf PP (ca. 60 g/m <sup>2</sup> )	M, L, XL, XXL, XXXL	CE-Kat. III (Typ 5 & 6), antistatisch (EN 1149-1), radioaktive Partikel (EN 1073-2), biologische Gefahren (EN 14126), Öle und Schmierstoffe (EN 369)	atmungsaktiver Overall für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Substanzen. Partikelschutz, begrenzt sprühdicht. Besonders fusselfarm, geringer Abrieb, sowie verbesserter Flüssigkeitsschutz gegenüber SMS-Material.

☞ Bestellbeispiel: OVERALL 1- \*\*



## Verbandkästen, besonders preiswert

**DIN 13157 / 13169**

✓ **Vorteil:** • Haltbarkeit der Verbandstoffe: 20 Jahre ab Produktionsdatum

Typ	Beschreibung	Inhalt
FIRSTAID KA57	Verbandkasten aus schlagzähem ABS-Kunststoff, orange Abmessung 260 x 160 x 80	DIN 13157 (klein)
FIRSTAID KA69	Verbandkasten aus Stahlblech, weiß, Abmessung 350 x 250 x 100	DIN 13169 (groß)

DIN 13157



DIN 13169

## Erste Hilfe-Koffer

**DIN 13157 / 13169**

**Beschreibung:** Erste Hilfe-Koffer mit Wandhalterung und 90° Stopp-Arretierung, schlagzähe ABS-Kunststoffschalen, staub- und spritzwassergeschützt

✓ **Vorteil:** • Haltbarkeit der Verbandstoffe: 20 Jahre ab Produktionsdatum

Typ	Beschreibung	Inhalt
<b>Standardkoffer</b>		
FIRSTAID KO57	Erste Hilfe-Koffer „Quick CD“, Abmessung 260 x 170 x 110	DIN 13157 (klein)
FIRSTAID KO69	Erste Hilfe-Koffer „MT-CD“, Abmessung 400 x 300 x 150	DIN 13169 (groß)
<b>Spezialkoffer = Standardkoffer zzgl. berufsspezifischer Spezialinhalte, Abmessung 400 x 300 x 150</b>		
FIRSTAID KO57 MET	Spezialkoffer „Metall“ für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe	DIN 13157 (klein)
FIRSTAID KO57 WER	Spezialkoffer „Werkstatt“ für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und alle technischen Werkstätten	DIN 13157 (klein)
FIRSTAID KO57 ELE	Spezialkoffer „Elektrotechnik“ für die gesamte elektrotechnische Industrie	DIN 13157 (klein)
FIRSTAID KO57 HOL	Spezialkoffer „Holzbearbeitung“ für Sägewerke, Möbelindustrie, Schreiner, Zimmerer, Tischler, Drechsler, Holzschnitzer und Möbelrestauratoren	DIN 13157 (klein)
FIRSTAID KO57 BAU	Spezialkoffer „Baustelle“ für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau und Straßenunterhaltung, Abriss, Sanierung, Landschafts- und Gartenbau	DIN 13157 (klein)
FIRSTAID KO57 VER	Spezialkoffer „Verwaltung“ für Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen, Verwaltungen von Industrie, Handel und Gewerbe	DIN 13157 (klein)



## Verbandmaterial Nachfüllsets

**DIN 13157 / 13169**

**Vorteil:** • Haltbarkeit der Verbandstoffe: 20 Jahre ab Produktionsdatum

Typ	Beschreibung	Inhalt
FIRSTAID REP57	Nachfüllset, Inhalt nach DIN 13157 (klein)	DIN 13157 (klein)
FIRSTAID REP69	Nachfüllset, Inhalt nach DIN 13169 (groß)	DIN 13169 (groß)



## Pflasterspender

**Vorteil:** • Haltbarkeit der Verbandstoffe: 20 Jahre ab Produktionsdatum

Typ	Beschreibung
FIRSTAID PS	Pflasterspender aus ABS-Kunststoff, orange, mit transparenter Abdeckung und Wandhalterung. Gefüllt mit 90 Wundpflastern „aluderm-aluplast“ in 4 verschiedenen Ausführungen, einzeln hygienisch eingeschiegelt.
FIRSTAID PS REP	90-teiliges „aluderm-aluplast“-Nachfüllset für Pflasterspender, bestehend aus: je 25 Stk. Strips 7,2 x 1,9 cm, Strips 7,2 x 2,5 cm, Fingerkuppenverbände, sowie 15 Stk. Fingerverbände 12 x 2 cm



## Verbandschränke

**DIN 13157 / 13169**

Typ	Beschreibung	Inhalt
FIRSTAID SCH57*	abschließbarer Verbandschrank „Heidelberg“ aus weißem Stahlblech mit einem Einlegeboden, Abmessung 302 x 362 x 140	DIN 13157 (klein)
FIRSTAID SCH57D	abschließbarer Design-Verbandschrank in moderner Alu-Optik, Abmessung 302 x 400 x 118	DIN 13157 (klein)
FIRSTAID SCH69*	abschließbarer Verbandschrank „Paris“ aus weißem Stahlblech mit zwei Einlegeböden, Abmessung 402 x 462 x 112	DIN 13169 (groß)

\* Haltbarkeit der Verbandstoffe: 20 Jahre ab Produktionsdatum



Typ „Heidelberg“

Typ Design-Verbandschrank